





LOC	DIST	REVISIONS							
AI	-	AENDERUNGEN							
		P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG			DATE	DWN	APVD
		PROJECT NR.: B121313							
		B1	ITEM 7 AND 8 UPDATE MATERIAL	18SEP2009	AL	AW			
		B2	BOM: INSTR. SHEET ADDED	06JUN2011	KS	AW			
		B3	NOTE 3 AND 4 ADDED	28JUN2011	KS	AW			





SECTION A-A
SCHNITT A-A



-1, -2, -3 AS SHOWN
-1, -2, -3 WIE GEZEICHNET




SECTION A-A
SCHNITT A-A




-4, -5, -6 AS SHOWN
-4, -5, -6 WIE GEZEICHNET


- 1 ITEM 7 CAN ALSO BE PINCH RING WITH SEAL ASSY
 - 2 PACKAGING UNIT: 100 PCS.
 - 3 FOR CABLE DIAMETER 6.3mm UP TO 6.8mm
 - 4 CONNECTOR PREASSEMBLED, CABLE SCREW JOINT
SCREWED WITH 2 TURNS ON PIN HOUSING
 - 1 POS. 7 KANN AUCH BAUGRUPPE KLEMMKORB MIT DICHTUNG SEIN
 - 2 VERPACKUNGSEINHEIT: 100 STÜCK
 - 3 FÜR LEITUNGSDURCHMESSER 6.3mm BIS 6.8mm
 - 4 STECKVERBINDER VORASSEMBLIERT, KABELVERSCHRAUBUNG
MIT 2 UMDREHUNGEN AUF STIFTGEHÄUSE AUFGESCHRAUBT



PLUS CODING
PLUS-KODIERUNG



MINUS CODING
MINUS-KODIERUNG



NEUTRAL CODING
NEUTRAL-KODIERUNG

1987286-6	1987286-5	1987286-4	1987286-3	1987286-2	1987286-1	PART-NO. BESTELL-NR.			
1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	1/100	9	INSTRUCTION SHEET VERARBEITUNGSANWEISUNG	-	-
1	1	1	1	1	1	8	CABLE SCREW JOINT KABELVERSCHRAUBUNG	BLACK SCHWARZ	PC PC
1	1	1	1	1	1	7	PINCH RING SEAL KLEMMKORB DICHTUNG	 BLACK SCHWARZ	PA/MVQ PA/MVQ
1	-	-	-	-	-	6	PIN-HOUSING, CLOSE LEAD., NEUTRAL STIFTGEHÄUSE, GESCHLOSSENEN FÜHRUNG, NEUTRAL	BLACK SCHWARZ	PPE+PS PPE+PS
-	1	-	-	-	-	5	PIN-HOUSING, CLOSE LEAD., MINUS STIFTGEHÄUSE, GESCHLOSSENEN FÜHRUNG, MINUS	BLACK SCHWARZ	PPE+PS PPE+PS
-	-	1	-	-	-	4	PIN-HOUSING, CLOSE LEAD., PLUS STIFTGEHÄUSE, GESCHLOSSENEN FÜHRUNG, PLUS	BLACK SCHWARZ	PPE+PS PPE+PS
-	-	-	1	-	-	3	PIN-HOUSING, OPEN LEAD., NEUTRAL STIFTGEHÄUSE, OFFENE FÜHRUNG, NEUTRAL	BLACK SCHWARZ	PPE+PS PPE+PS
-	-	-	-	1	-	2	PIN-HOUSING, OPEN LEAD., MINUS STIFTGEHÄUSE, OFFENE FÜHRUNG, MINUS	BLACK SCHWARZ	PPE+PS PPE+PS
-	-	-	-	-	1	1	PIN-HOUSING, OPEN LEAD., PLUS STIFTGEHÄUSE, OFFENE FÜHRUNG, PLUS	BLACK SCHWARZ	PPE+PS PPE+PS
PIECES STÜCK						ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFLÄCHE COLOUR/FARBE	MATERIAL

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AM INCORPORATED KONTROLLIERT. KONTROLLIERENDE, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT ÜBERN, SIND VERPFLICHTET, DEN JEWELIGEN LEISTUNGSSTADIUM HINDEUTEND ANZUZEIGEN SIE AUF ANFRAG.		DWN 10JAN2008 L.PESCH 10JAN2008 CHK H. SCHERER 10JAN2008		 TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSENEHLEN: (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME APVD M. SCHAARSCHMIDT PIN HOUSING, ASSY STIFTGEHAEUSE, ASSY -	
		0 PLC ±0.2 1 PLC ±0.2 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES/WINKEL ±°		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ 108-94205 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ 114-18952	
MATERIAL		FINISH/OBERFLAECH/FARBE		SIZE A2	CAGE CODE 00779
				DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C=1987286	RESTRICTED TO NUR FÜR -
		WEIGHT GEWICHT			
		CUSTOMER DRAWING		KUNDENZEICHNUNG	
				SCALE MASSSTAB 2:1	SHEET BLATT 1 OF 1 VON 1
				REV B3	