




OBSELETE

[illegible]

 KEIN WERKZEUG FÜR BLISTERGURT VORHANDEN

AZ	99775	9	1241148	
			COLE	SHEET



REVISIONS					
ÄNDERUNGEN					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
BESCHREIBUNG					
	-	SEE SHEET 1	-	-	-

D

C

B

A



D

C

B

A

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS:
MASSENHEITEN
mm

TOLERANCES, UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±	-
1 PLC	±	-
2 PLC	±	-
3 PLC	±	-
4 PLC	±	-
ANGLES / WINKEL	±	-
FINISH / OBERFLÄCHE / FARBE	-	-

DWN
M. STEIN
16-SEP-98

CHK
M. SCHAARSCHMIDT
16-SEP-98

APVD
G. Feldmeier
-

PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-18012

APPLICATION SPEC.
VERARBEITUNGSSPEZ.
-

WEIGHT
GEWICHT
-

CUSTOMER DRAWING / KUNDENZEICHNUNG

NAME
AMPMODU II PIN HEADER, SMD, PACKED IN BLISTER

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
C=1241148

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

SCALE
MASSTAB
1:1

SHEET
BLATT
2 OF 2

REV
D

1471-9 (1/15)

1241148