



147450141
(ON 0NIMVHD)台量理図



特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
T U V

DESIGNATION

命名法
J L O 4 V - 2 A 2 0 - 1 5 S E ※ - B - R

SUFFIX
特殊記号

SERIES
シリーズ名

RECEPTACLE
レセプタクル

CLASS
非防水

SHELL SIZE
シェルサイズ


CONTACT ARRANGEMENT
インサート名

COLOR OF SHELL: BLACK SYSTEM
INTERFERENCE COLOR
外殻部品めっき色相 B: 黒色系干渉色

INSERT ROTATING POSITIONS
インサート回転角度
NONE: NORMAL POSITION
W : 80°
Z : 280°

WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT
保護回路接続構造有


SOCKET CONTACT
ソケットコンタクト



INSERT ROTATING POSITIONS
(NOTE 5)

- NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
- EARTH MARK (⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "D".
2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
3. CONTACT ARRANGEMENT "20-15SE" IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.
- ※※※ MANUFACTURER MONTH (1~9, X, Y, Z)
(JAN.~SEP., OCT., NOV., DEC.)
- MANUFACTURER YEAR ('04, '05, ...)
5. TO PREVENT MIS-MATING OF CONNECTOR, THERE ARE THREE INSERT ROTATING POSITIONS AVAILABLE: NORMAL, X, AND Y (POSITIONS IS DIFFERENT EACH OTHER). NORMAL POSITION IS SHOWN IN THE FRONT VIEW.

- 注1. 図示の位置に端子番号を表示する。
又、保護回路接続(D端子)は ⊕ で表わす。
2. 図示の位置に社名を表示する。【JAE】
3. 図示の位置にインサート名【20-15SE】を表示する。
4. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。
※※※
製造月(1~9月, X:10月, Y:11月, Z:12月)
製造年('04, '05, ...)
5. コネクタの誤嵌合防止の為、3つのインサート回転角度(互いに角度が異なる)ノーマル, X, Yポジションがある。正面図は、ノーマルポジションのものである。



SECT. A-A
(SCALE 2:1)

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT : 7X#12
RATED VOLTAGE: 500VAC POLLUTION DEGREE:2
OVER VOLTAGE CATEGORY: II
: 250VAC POLLUTION DEGREE:3
OVER VOLTAGE CATEGORY: III
RATED CURRENT: 23A MAX. / ONE CONTACT
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 2000VAC
INSULATION RESISTANCE : 5000MΩ MIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE WIRE : 3.5mm MAX.

仕様

コンタクト: #12コンタクト 7本
定格電圧 : 500VAC (汚染度: 2 / 過電圧範疇: II)
250VAC (汚染度: 3 / 過電圧範疇: III)
定格電流 : 23A以下 / 1芯
耐電圧 : 2000VAC
絶縁抵抗 : 5000MΩ以上 (500VDCにて)
適用電線 : 3.5mm以下

7	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
6	EARTH LUG	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
5	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR: BLACK
4	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN		COLOR: BLACK
3	SHELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
2	CONTACT (LINE)	6	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO. : A, B, C, E, F, G
1	CONTACT (EARTH)	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO. : D
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-5079 T95-4	第1版 (ORIGINAL DATE) 15 Dec. 2005	尺度 (SCALE) 1:1	シリーズ (SERIES) JLO4V	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	製図 DR.	名称 (TITLE) J L O 4 V - 2 A 2 0 - 1 5 S E ※ - B - R	図面番号 (DRAWING NO.) SJ105441	版数 (REV.) 1
寸法 (DIMENSION) ・ ±0.8 ・ X ±0.4 ・ XX ±0.1 ・ XXX ±	角度 (ANGLES) X° ± X°X' ±	担当 CHK. T. SUZUKI 査閲 APPD. E. Matsumoto 承認 APPD. A. Onogawa	質量 (MASS)	