

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	18/APR/2016	016883	Add UL.		Y. ITOU	—	T. KUDOU

△ UL Recognized Component









TABLE-1 (SIGNAL CONTACT)

DW1P04K4F1 + DW1P04K4F2	±1.0
DW1P04K4F1 ONLY	±1.5



- Note 1. PRODUCTION LOT NUMBER AS INDICATED.
Note 2. TIGHTEN SCREW (M6) WITH 5.2[N · m] ± 0.3[N · m]
Note 3. TIGHTEN SCREW (M8) WITH 12.5[N · m] ± 0.75[N · m]
Note 4. HOLE FOR CABLE UNITY BAND.

注 1. 図示の箇所にロットNo. を表示
(LOT NUMBER DISPLAY EXAMPLE ロット番号表示例)
J 1 1 Y 0 7
生産日 (DAY)
月 (10月:0, 11月:X, 12月:Y) (MONTH OCT:0, NOV:X, DEC:Y)
年 (西暦末尾) (YEAR LAST DIGIT ONLY)
製造コード (PRODUCT CODE)

- 注 2. 本体ネジ (M6) 締付トルク 5.2[N · m] ± 0.3[N · m]
注 3. 導電部ねじ (M8) 締付トルク 12.5[N · m] ± 0.75[N · m]
注 4. ケーブル結束バンド用穴

6	GASKET	1	SILICON RUBBER	COLOR: GREY	
5	SLEEVE	2	BRASS	—	
4	SPRING PIN	2	STAINLESS STEEL	—	
3	PIN CONTACT	2	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
2	M8 HEXAGON NUT	4	BRASS	NICKEL PLATING	
1	OUTER HOUSING	1	PPS	COLOR: BLACK	

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-30188 JABL-30188		第1版 (ORIGINAL DATE) 16/DEC/2011		尺度 (SCALE) 1:2		シリーズ (SERIES) DW2		日本航空電子工業株式会社	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)		DW2P002ZH1 (fixed connector)		JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		査閲 APPD.		承認 APPD.		図面番号 (DRAWING NO.)	
±0.8		T. EBISAWA		Y. ITOU		G. HAGA		SJ112005	
× ±0.4		角度 (ANGLES)		質量 (MASS)		—		版数 (VER.)	
×× ±0.1		×° ±		—		—		2	
××× ±		×°×' ±		—		—		—	
—		単位 (UNIT) : mm		—		—		—	