




注記:
△ 類似品型番 201047-4

OBSOLETE	23.3	↑ 2
	20.3	171085-1 △
	A	番号 (NUMBER)

H	REVISED PER ECR-17-004338	C.L	N.Y	08MAY17
G	REVISED J-12020	HA	TS	8/1
F	REDRAWN WITH CHANGE (REV. A)	HA	TS	6-2
E	REVISED	KS	TS	11-19
E	ECN J6-3956	HA	TS	7/10
D	REVISED (REV. 01)	Y.T	TS	12/13
C	REVISED (REV. 01)	Y.K	TS	13/12
B	REVISED TOLERANCE (REV. 01)	Y.K	TS	13/12
A	REVISED (REV. 01)	Y.K	TS	13/12
O	RELEASED (REV. 01)	Y.K	TS	13/12
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

番号 (NUMBER)
C-171085

組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)		番号 (NUMBER)	名称 (NAME)	摘要 (REMARKS)	ITEM NO.
©1977 年 日本エー・エム・ピー株式会社 AMP 社の諸製品は特許又は特許出願中		©1977 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING		参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	
材料 (MATERIAL) 上 参 照		抱合電線断面積 (WIRE RANGE) mm ² (AWG)		TE Connectivity	
仕上 (FINISH) 上 参 照		被覆外径 (INSULATION DIA.) mm (IN)		分類 (CLASS)	
DR. <i>Asakura</i> 5/30/80		一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED) ±0.4 ±1.0		型式 (TYPE)	
CHK. <i>Asakura</i> 6-2		4-1		LOC SIZE 番号 (NO)	
DE <i>Asakura</i> 5/30/80		名称 (NAME)		C-171085	
APP. <i>Asakura</i> 5/30/80		コーナガイドソケット		REV. H	
記 号 (DESCRIPTION)					

単位: 概 寸法 (DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT)

AMP J 030-2