




Technical specification:

Technische Daten:

Rated voltage/ Bemessungsspannung:	max. 12 V AC / max. 24 V DC
Current consumption/ Stromaufnahme:	≤ 10 mA
Breakdown voltage/ Abschaltspitzen:	≥ 26,7 V
Holding capacitance/ Halteleistung:	≤ 100 VA
Current rating/ Strombelastbarkeit:	8 A at 40 °C 8 A bei 40 °C
Degree of protection/ Schutzart:	IP67/IP69K, in mated condition/ IP67/IP69K im gesteckten Zustand
Temperature range Connector/ Umgebungstemperatur Stecker:	-40 °C ... +85 °C
Temperature range Wire/ Umgebungstemperatur Leitung:	fixed/ fest: -40 °C...+80 °C moved/ bewegt: -25 °C...+80 °C
Mating cycles/ Steckzyklen:	≥ 100
Wire cross section/ Anschlussquerschnitt:	0.75 mm ²
Housing/ Gehäuse:	Deutsch DT04-3P-P012, black / schwarz
Protective circuit/ Schutzbeschaltung:	Suppressordiode + 2x LED yellow/gelb



Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	Copper alloy/ Kupferlegierung
Contact carrier/ Kontaktträger:	Thermoplastic/ Thermoplastik
Contact plating/ Kontaktoberfläche:	Ni
Overmolding/ Umspritzung:	TPU, UL 94, transluzent/ translucent
Sealing/ Dichtung:	Silicone/ Silikon

Circuit diagram/

Stromlaufplan



Part.-no./ Art.-Nr.:	Description/ Beschreibung:	Cable length "L" Kabellänge "L":	Cable/ Kabel:
55-00426	DT04-3PG-B/K1/0.75/2m	2 m	PUR, black / schwarz 3x0.75 mm ² , Cable / Kabel: 781-K17300
55-00427	DT04-3PG-B/K1/0.75/5m	5 m	
55-00428	DT04-3PG-B/K1/0.75/10m	10 m	
55-xxxxx	DT04-3PG-B/K1/0.75/...m	... m	

tolerance of cable/
 Kabeltoleranz: L ≤ 4m: L + 40mm
 L > 4m: L + 1%

general tolerance/
 Allgemeintoleranz: 0 ± 0,50mm
 0,0 ± 0,25mm
 0,00 ± 0,10mm
 * ± 5°


Index: e Ä6765 26.06.17 K.H.

Status: Freigegeben

RoHS compliant/ konform

scale/Maßstab:

1,5 : 1
 (1:1)



dim. in mm

	Date/Datum	Name
drawn/ gez.	24.04.14	Strakerjahn
appd./ gepr.	22.05.14	Koch

CONEC®

DT04 - 3pos. Plug
 Valve Connector with protection circuit
 DT04 - 3pos. Stift
 Ventilstecker mit Schutzbeschaltung

dwg no /
 Z.-nr.:

55K1A048

DIN-
 A4

1 / 1