

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED
VERBÄULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

11. JAN. 2008


MATED WITH
PASSEND ZU:

1987286

© COPYRIGHT 2008

Tyco Electronics AMP GmbH


ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN




A

A

SECTION A-A
SCHNITT A-A





1

2

3

4

-1 AS SHOWN
-1 WIE GEZEICHNET

1

ITEM 5 CAN ALSO BE PINCH RING WITH SEAL ASSY

2

PACKAGING UNIT: 100 PCS.

3

FOR CABLE DIAMETER 6.3mm UP TO 6.8mm

4

CONNECTOR PREASSEMBLED, CABLE SCREW JOINT
SCREWED WITH 2 TURNS ON PIN HOUSING

1

POS. 5 KANN AUCH BAUGRUPPE KLEMMKORB MIT DICHUNG SEIN

2

VERPACKUNGSEINHEIT: 100 STÜCK

3

FÜR LEITUNGSDURCHMESSER 6,3mm BIS 6,8mm

4

STECKVERBINDER VORASSEMBLIERT, KABELVERSCHRAUBUNG
MIT 2 UMDREHUNGEN AUF STIFTGEHÄUSE AUFGESCHRAUBT

LOC
A1

DIST
-

REVISIONS
ÄNDERUNGEN
DESCRIPTION
BESCHREIBUNG

DATE

DWN

APVD

PROJEKT NR.:
B121313

P
B2

LTR
B3

BOM: INSTR. SHEET ADDED

06JUN2011

KS


AW

NOTE 3 AND 4 ADDED

28JUN2011

KS


AW




A

A

SECTION A-A
SCHNITT A-A





1

2

3


4

-2 AS SHOWN
-2 WIE GEZEICHNET

1987287-2	1987287-1	PART-NO. BESTELL-NR.			
1/100	1/100	7	INSTRUCTION SHEET VERARBEITUNGSANWEISUNG	-	-
1	1	6	CABLE SCREW JOINT KABELVERSCHRAUBUNG	BLACK SCHW ARZ	PC PC
1	1	5	PINCH RING SEAL KLEMMKORB DICHUNG	BLACK SCHW ARZ	PA/MVQ PA/MVQ
-	1	4	O-RING 6.7x1.8 O-RING 6.7x1.8	RED ROT	TPE TPE
1	-	3	O-RING 6.7x1.8 O-RING 6.7x1.8	BLUE BLAU	TPE TPE
1	-	2	SOCKET-HOUSING, MINUS BUCHSENGEHÄUSE, MINUS	BLACK SCHW ARZ	PPE+PS PPE+PS
-	1	1	SOCKET-HOUSING, PLUS BUCHSENGEHÄUSE, PLUS	BLACK SCHW ARZ	PPE+PS PPE+PS
PIECES STÜCK		ITEM-NO. POS.	DESCRIPTION BENENNUNG	SURFACE OBERFL ÄCHE	MATERIAL
				COLOUR/FARBE	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT.
ÄNDERUNGEN, DIE DEN TECHNISCHEN FORTSCHRITT FÖRDERN, SIND VORBEHALTEN.
DEN JEWEILS LETZTBESTEHENDEN ÄNDERUNGSSTAND ERHÄLTEN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS:
MASSEINHEITEN:
[mm]



MATERIAL
-

TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ±0.2
1 PLC ±0.2
2 PLC ±
3 PLC ±
4 PLC ±
ANGLES/WINKEL ±2°
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE

DWN
T. PESCH 18DEC2007
CHK
H. SCHERER 18DEC2007
APVD
M. SCHAARSCHMIDT 18DEC2007
PRODUCT SPEC
PRODUKTSPEZ.
108-94205
APPLICATION SPEC
VERARBEITUNGSSPEZ.
114-18952
WEIGHT
GEWICHT
-

NAME
SOCKET HOUSING, ASSY
BUCHSENGEHÄUSE, ASSY
-

SIZE
A2

CAGE CODE
00779

DRAWING NO.
ZEICHNUNGS-NR.
C-1987287

RESTRICTED TO
NUR FÜR
-

CUSTOMER DRAWING
KUNDENZEICHNUNG

SCALE
MASSSTAB
2:1

SHEET
BLATT
1

OF
VON
1

REV
B3

1471-9 (3/11)