

TOLERANZ EN ISO 8015 TOLERIERUNG EN ISO 8015				2344956-1		PBT-GF10 FR		BLACK		COVER Abdeckkappe		A		1			
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).				TE PART-NO. TE Teile-Nr.		MAT.		COLOUR Farbe		DESCRIPTION Beschreibung		REV.		ITEM			
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).				DWN 02MAY2019 M. Floesser CHK 03MAY2019 P. Wrobel E. Eltrop 03MAY2019		TE Connectivity											
DIMENSIONS: MASSENEIHEITEN (mm)		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		NAME		COVER Abdeckkappe											
		0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± 4 PLC ± ANGLES & WINKEL ± FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE		APVD PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. - APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		SIZE		GAGE CODE		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR.		RESTRICTED TO NUR FÜR					
MATERIAL				WEIGHT GEWICHT		A2		00779		C-2344956		-					
CUSTOMER DRAWING				/KUNDENZEICHNUNG				SCALE MASSSTAB		2:1		SHEET BLATT		1 OF 1		REV. A1	