


SJ105405
(ON 0NIMVRF)台要理図


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.



DESIGNATION

命名法

J L O 4 V - 6 A 2 4 - 1 0 S E - E B - R																		
SERIES シリーズ名												SUFFIX 特殊記号						
PLUG (STRAIGHT) プラグ(ストレート)												WITH END BELL エンドベル付						
CLASS 嵌合時嵌合部防水構造												WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT 保護回路接続記号有						
SHELL SIZE シェルサイズ												SOCKET CONTACT ソケットコンタクト						
CONTACT ARRANGEMENT インサート名																		



NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
EARTH MARK(⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "D".
2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
3. CONTACT ARRANGEMENT NUMBER "24-10SE" IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.
※※※ MANUFACTURER MONTH (1 ~ 9 , X , Y , Z)
(JAN. ~ SEP. , OCT. , NOV. , DEC.)
MANUFACTURER YEAR ('05 , '06 , '07 , . . .)

注1. 図示の位置に端子番号を表示する。
又、保護回路接続(D端子)は⊕で表す。
2. 図示の位置に社名【JAE】を表示する。
3. 図示の位置にインサート名【24-10SE】を表示する。
4. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。
※※※ 製造月(1~9月,X:10月,Y:11月,Z:12月)
製造年('05,'06,'07,...)

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
T U V

SPECIFICATION	
NUMBER OF CONTACT : 7X#8 RATED VOLTAGE : 500VAC : 250VAC RATED CURRENT : 46A MAX. / ONE CONTACT DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 3000VAC(2-II) 2000VAC(3-III) INSULATION RESISTANCE : 5000MΩ MIN. (AT 500VDC) APPLICABLE WIRE : 5.5mm MAX. (CONTACT NO. A~C, E~G) 8mm MAX. (CONTACT NO. D)	POLLUTION DEGREE:2 OVER VOLTAGE CATEGORY: II POLLUTION DEGREE:3 OVER VOLTAGE CATEGORY: III

仕様
コンタクト : #8コンタクト 7本
定格電圧 : 500VAC(汚染度:2/過電圧範囲:II)
: 250VAC(汚染度:3/過電圧範囲:III)
定格電流 : 46A以下/1芯
耐電圧 : 3000VAC(2-II)
2000VAC(3-III)
絶縁抵抗 : 5000MΩ以上(500VDCにて)
適用電線 : 5.5mm以下(A~C, E~G 端子)
8mm以下(D 端子)

12	STRAIGHT END BELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
11	"O" RING	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	COLOR:BLACK
10	SET SCREW	1	STEEL	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
9	SCREW(M4)	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
8	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
7	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR:BLACK
6	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	COLOR:BLACK
5	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR:BLACK
2	CONTACT(EARTH)	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.:D
1	CONTACT(POWER)	6	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.:A,B,C,E,F,G

仕様書(SPECIFICATION) JACS-5080,T95-4	第1版(ORIGINAL DATE) 20.Dec.2005	尺度(SCALE) 1:1	シリーズ(SERIES) JL04V	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
一般公差(GENERAL TOLERANCE)	製図 DR. T.SUZUKI	名称(TITLE) JL04V-6A24-10SE-EB-R	図面番号(DRAWING NO.) SJ105405	版数(REV.) 1
寸法(DIMENSION) 角度(ANGLES)	担当 CHK. T.SUZUKI	質量(MASS)		
. ±0.8 X° ±	査閲 APPD. TOKAMURA			
.X ±0.4 X°X' ±	承認 APPD. A. Onogawa			
.XX ±0.1				
.XXX ±				