







X (Lochbild) (board drillings)



X Kontaktbelegung contact loading



1) Für Einpreßverbindung nach IEC 60352-5
1) for press-in connection acc. to IEC 60352-5

Kontaktüberfläche : min. 0,76 μ m (30 μ in) Au über min. 1,27 μ m (50 μ in) Ni
contact plating : min. 0,76 μ m (30 μ in) Au over min. 1,27 μ m (50 μ in) Ni

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel Free size tolerances IEC 60603-2		
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 1 : 1 (2 : 1)	Bauform 3R Messerleiste ohne Flansch Einpreß 3,9 , 30pol. <i>type 3R male connector without flange press-in 3,9 , 30pol.</i>				
			Detail.	13.11.06	Hage.						
			Insp.	13.11.06	LehT						
			Stand.								
35469	23.01.09	Hage.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG				TB 09 29 130 5961			Blatt/ page /	
34054			D-32339 ESPELKAMP								
Mod.	Dat.	Name				Sub.					