









nur Einsatz dargestellt
/view only insert




Weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
2:1




G91MA_--




G91MC_--




G91ME_--



G91MH_--



G91MJ_--



2:1

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	
Gehaeuse/Housing:	siehe Tabelle /see table
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /cu alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK
Oberflaechen/Surfaces:	
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart/Protection class:	IP 50
im gesteckten Zustand /plugged condition	

KontaktØ/ContactØ: Ø1.3 mm
Anschluß/Termination: 0.50mm²
Loet/solder AWG 20

Pruefspannung/Test Voltage: 1.9 kV DC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 12 A
Einzelkontakte/single contacts: 12 A
2 polig / 2 position:
(IEC 512-3 / VDE 0298 T4)

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

1) Max. Anzugsdrehmoment 1.0 Nm
Sechskanmutter bei der Montage bitte
mit 3M Scotch-Weld DP-190 sichern

1) max. torque value 1.0 Nm
Please use 3M Scotch-Weld DP-190
for screw locking

G91M_2-P02LPH0-0000	PSU rot / red
G91M_3-P02LPH0-0000	PSU weiß / white
G91M_4-P02LPH0-0000	PSU gelb / yellow
G91M_5-P02LPH0-0000	PSU gruen / green
G91M_6-P02LPH0-0000	PSU blau / blue
G91M_7-P02LPH0-0000	PSU grau / grey
G91M_8-P02LPH0-0000	PSU schwarz / black
G91M_G-P02LPH0-0000	PEI grau / grey
G91M_S-P02LPH0-0000	PEI schwarz / black
ODU-Nr. /ODU-ID	Farbe Pos.10 /color Pos.10

		Benennung/description:		Werkstoff: material:	
Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Geraeteteil cpl. receptacle cpl.		seeBOM	
Status/state:		Version: revision:		Maßstab: scale:	
Erstellt/prepared		cbrey		3:1	
Geeignet/revised		cbrey		Format: size:	
Freigabe/released		rtrager		A3	
ODU-Muehlendorf		Name/name		Einheit: dim.: mm	
Datum/date		Ursprung/origin:		Bl.: sheet: 1	