

SJ114872
(DRAWING NO.)

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	06/JUN/2014	010041	CHANGE THE DIMENSION	—	H. EBIHARA	—	E. MATSUMOTO
3	18/DEC/2015	015614	CHANGE A PLACE OF LOT NUMBER. ロット番号表示位置変更	—	H. NAKAJIMA	—	H. EBIHARA

WHITE MARKING AS INDICATED
白マーキング表示

DESIGNATION 命名法

J L 1 0	2	A	2 2	-	2 2	S	E	※
SERIES シリーズ名								
RECEPTACLE レセプタクル								
WATER-PROOF IN MATING PART (MATED) 嵌合時嵌合防水構造								
SHELL SIZE シェルサイズ								
INSERT ARRANGEMENT インサート名								
								INSERT ROTATING POSIRION インサート回転角度 NONE: NORMAL POSITION 無し: ノーマルポジション WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT 保護回路構造有 SOCKET CONTACT ソケットコンタクト

- NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER APPEARS IN THE AREA SHOWN.
EARTH MARK (⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "D".
2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
3. PART NUMBER "2A22-22SE" IS MARKED IN THE AREA SHOWN.
4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.

※※※
MANUFACTURING MONTH
(1 ~ 9, X, Y, Z)
(JAN. ~ SEP., OCT., NOV., DEC.)
MANUFACTURING YEAR ('13, '14...)

- 注1. 図示の位置に端子番号を表示する。又、保護回路接続(D端子)は⊕で表す。
2. 図示の位置に社名【JAE】を表示する。
3. 図示の位置に品名【2A22-22SE】を表示する。
4. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。

※※※
製造月(1~9月:1~9, 10月:X, 11月:Y, 12月:Z)
製造年('13, '14...)


SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT: 4 × #8
RATED VOLTAGE: 500VAC POLLUTION DEGREE: 2
OVER VOLTAGE CATEGORY: II
: 250VAC POLLUTION DEGREE: 3
OVER VOLTAGE CATEGORY: III
RATED CURRENT: 46A MAX. per CONTACT
: 57A MAX. per CONTACT (8~10mm²)
DIELECTRIC
WITHSTANDING VOLTAGE: 2000VAC
INSULATION RESISTANCE: 1000MΩ MIN. (at 500VDC)
APPLICABLE WIRE SIZE: 10mm² MAX.

仕様

コンタクト: #8コンタクト 4本
定格電圧: 500VAC(汚染度: 2/過電圧範疇: II)
: 250VAC(汚染度: 3/過電圧範疇: III)
定格電流: 46A以下/1芯
: 57A以下/1芯(適用電線: 8~10mm²)
耐電圧: 2000VAC
絶縁抵抗: 1000MΩ以上(DC500Vにて)
適用電線: 10mm²以下

6	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
5	SHELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
3	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
2	CONTACT (LINE)	3	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
1	CONTACT (EARTH LUG)	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-50101 JABL-50101		第1版 (ORIGINAL DATE) 14/JAN/2014		尺度 (SCALE) 1:1		シリーズ (SERIES) JL10		日本航空電子工業株式会社		図面番号 (DRAWING NO.) SJ114872	版数 (VER.) 3
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION)		担当 CHK. H. EBIHARA		名称 (TITLE) JL10-2A22-22SE		 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		図面番号 (DRAWING NO.)			
角度 (ANGLES)		査閲 APPD. —									
±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ××× ±		×° ± ×°×' ±		承認 APPD. T. OKAMURA		質量 (MASS) —					
単位 (UNIT) : mm											