







A
5pos./pol.
rotatable and fixable 180°/
dreh- und fixierbar 180°



A
45pos./pol.
rotatable and fixable 180°/
dreh- und fixierbar 180°



Technical specification/

Technische Daten:

Rated Voltage/ Bemessungsspannung:	4pol. 250 V AC / 250 V DC 5pol. 60 V AC / 60 V DC
Current rating/ Strombelastbarkeit:	4 A at / bei 40 °C
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	>=100 MΩ
Pollution degree/ Verschmutzungsgrad:	3/2
Degree of protection/ Schutzart:	IP 67, in mated condition/ im verschraubten Zustand
Temperature range/ Umgebungstemperatur:	-30 °C ... +80 °C
Mating cycles/ Steckzyklen:	>=100

Materials/

Werkstoffe:

Contact/ Kontakt:	CuZn, Ni b / Au 0,2 gal.
Contact carrier/ Kontaktträger:	PBT-GF, UL 94 V-0
Sealing/ Dichtung:	FPM, NBR
Socket housing/ Flanschgehäuse:	CuZn, Ni
Counter nut/ Kontermutter:	CuZn, Ni
Sealing compound/ Verguss:	Polyurethane-resin, UL 94 V-0 Polyurethan-Harz, UL 94 V-0

Installation specification/

Montagedaten:

Recommended torque/ empfohlenes Drehmoment:	SW 17 / 19 => 1-1,2 Nm
Conec Installation tool/ Montagewerkzeug:	Torque wrench/ Drehmomentschlüssel: 36-000200 Steckeinsatz SW 17 36-000230 Insert across flats19 Steckeinsatz SW 19 36-000250
Installation hole/ Einbauöffnung:	See fig.1 43K1A1791 siehe Fig.1 43K1A1791

Contact assignment/

Kontaktbelegung:

1	brown/braun	(1)
2	white/weiß	(2)
3	blue/blau	(3)
4	black/schwarz	(4)
5	green-yellow/grün-gelb	(5)

Contact assignment/

Kontaktbelegung:

1	brown/braun	(1)
2	white/weiß	(2)
3	blue/blau	(3)
4	black/schwarz	(4)

Conec part no/ Conec Art.-Nr.:	Description/ Bezeichnung:	Pos/ Pol:
43-01691	SAL - 12 - FSH4 - FKP4 - WD	4
43-01692	SAL - 12 - FSH5 - FKP5 - WD	5

Switch case lead-through M12x1,
male fix -female, a-cod, positioning possible
Schaltschrankdurchführung M12x1,
Stecker fest -Kupplung, a-cod, positionierbar

general tolerance/ Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50 mm 0,0 ± 0,25 mm 0,00 ± 0,10 mm * ± 1,5 °
--	---

Index: c Ä20-0125 25.03.2020 lun	Scale/Maßstab:
Status: InBearbeitung	1:1 (1,5:1)
RoHS & REACH compliant/konform	

		dim. in mm
	Date/ <i>Datum</i>	Name
drawn/ <i>gez.</i>	20.09.2010	Burschnik
appd./ <i>gepr.</i>	20.09.2010	Schmidt

CONEC®

dwg no /
Z.-nr.: 43K1A1199

DIN-
A4
1 / 1