





REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN




P/N	按力
TS-1107ST-S16	160
TS-1107ST-S26	260


主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	$\leq 100m\Omega$
按力 Operating force	$260 \pm 50gf$
行程 Travel	$0.20 \pm 0.10mm$
绝缘电阻 Insulated resistance	$\geq 100M\Omega$
介电强度 Dielectric strength	$\geq 250VAC/1min$



CIRCUIT DIAGRAM



PCB.WELDING DRAWING

E	按钮	PPA	1	白色
D	盖板	不锈钢	1	清洗
C	弹片	不锈钢	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINSH/COLOR

TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd		
X.X: ± 0.35	X.X': $\pm 3^\circ$	PART NO. TS-1107ST-SX	TITLE: TACT SWITCH	
X.XX: ± 0.25	X.XX': $\pm 2^\circ$			
X.XXX: ± 0.15		DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG	
UNITS	mm	CHED: Olvia		
MATERILA	---	APPD: Ava		SCALE N:A
FINISH	---			SHEET 1/1