




REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN




P/N	按力
TS-4055-T26	260
TS-4055-T16	160




主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	260±50gf
行程 travel	0.35±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



CIRCUIT DIAGRAM



PCB.WELDING DRAWING

项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR
E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁盖板	1	镀铜锡
C	弹片	磷铜	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银

TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd		
X.X:±0.35	X.X':±3"	PART NO. TS-4055-TX	TITLE: TACT SWITCH	
X.XX:±0.25	X.XX':±2"		MANUFACTURE DWG	
X.XXX:±0.15				
UNITS	mm	DESIGN: Ethan	SCALE N:A	SHEET 1/1
MATERILA	---	CHED: Olvia		
FINISH	---	APPD: Ava		