






REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN




P/N	H
TS-6643-S26	4.3
TS-6645-S26	4.5
TS-6648-S26	4.8
TS-6650-S26	5.0
.....	
TS-66180-S26	18.0




主要技术参数、性能

The Main Thchnology Performance

额定电流、电压 Rate voltage,current	50mA DC12V
接触电阻 Contact resistance	≤100mΩ
按力 Operating force	260±50gf
行程 Travel	0.20±0.10mm
绝缘电阻 Insulated resistance	≥100MΩ
介电强度 Dielectric strength	≥250VAC/1min



CIRCUIT DIAGRAM



PCB.WELDING DRAWING

E	按钮	PPA	1	黑色
D	盖板	铁盖板	1	镀铜锡
C	弹片	覆磷铜	1	镀银
B	本体	PPA	1	黑色
A	卡件	黄铜	1	镀银
项目 ITEM	名称 DESCRIPTION	材质 MATERIAL	数量 QTY	表面处理/颜色 FINISH/COLOR

TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd		
X.X:±0.35	X.X':±3"	PART NO. TS-66X-S26	TITLE: TACT SWITCH	
X.XX:±0.25	X.XX':±2"		MANUFACTURE DWG	
X.XXX:±0.15		DESIGN: Ethan		
UNITS	mm	CHED: Olvia		
MATERILA	---	APPD: Ava		
FINISH	---			
			SCALE N:A	SHEET 1/1