用户		品名	插件电感
料号	SLP0810R-102MTT	品号	

1 外形尺寸(mm)



备注：外包 UL 套管

电气原理图：



用户		品名	插件电感
料号	SLP0810R-102MTT	品号	

绕线

序号	项目	脚位	线径	圈数	备注
1	绕线	S-F	0.21	170TS	顺时针绕

电气特性

序号	项目	测试端子	技术要求	备注
1	电感	1-2	1MH±10%	1KHz, 0.25V
2	电流	1-2	0.5A MAX	7220
3	直流电阻	1-2	1.8 欧	1KHz, 0.25V

材料明细表:

序号	项目	材料规格型号	生产厂家	备注
1	磁芯	DR2W 8×10	SHENG ZHENG YANGGUANGDA ELECTRONICS CO.,LTD 或等同厂家	
2	导线	2UEW	DONG YANG CO .， LTD SHANGHAI ASLA PACIFIC ELECTRIC CO LTD 或等同厂家	E344055
3	套管	PE 125 度	SHENZHEN DELIKANG PYROCONDENSATION MATLRIAL CO.,LTD 或同等厂家	E180908