


EJ28E01S
(ON 0N1MVRD)各要図

版数 REV.	年月日 DATE	図面 NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.



DESIGNATION

命名法
TX25-※P-LT-H1E

SERIES PREFIX
シリーズ名

NO. OF CONTACTS
芯数

POLARIZATION
極性
P: PLUG
P: プラグ

TERMINAL STYLE
結線部形状
LT: RIGHT ANGLE THROUGH HOLE
LT: ライトアングルスルーホール

(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY
錫又は錫合金(無鉛)

CONTACT FINISH
コンタクト接点仕上
1: GOLD (0.1μm MIN)
OVER NICKEL
1: Ni上Au0.1μm以上

EXPANSION POST
フックピン
H: HOOK PIN
H: 有

NOTE1. DIRECTION OF CUTTING EDGE OF CONTACTS TERMINAL IS OPTIONAL.
BUT, IN THE CONNECTOR, IT MUST FACE THE SAME SIDE.

注1. コンタクト端末の斜め切断の向きは任意とする。
但し、コネクタ内では同一の向きである。

TABLE 2

AREA	FINISH	1
CONTACT AREA	GOLD(0.1μmMIN.) OVER NICKEL	
TERMINAL AREA	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY	

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)

適合基板寸法(参考)
(SCALE 1:1)

TABLE 1 DIMENSION

芯数 (NO. OF CONTACTS)	30	40	50	60	80	100
A	17.78	24.13	30.48	36.83	49.53	62.23
B	31.7	38	44.4	50.7	63.4	76.1
C	27.94	34.29	40.64	46.99	59.69	72.39

3	HOOK PIN	2	COPPER ALLOY (LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY	
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT	UL94 V-0 BLACK
1	CONTACT	N	COPPER ALLOY	SEE TABLE 2
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH
仕様書(SPECIFICATION)	JACS-1425	第1版(ORIGINAL DATE)	3.Mar.2003	尺度(SCALED) 2:1
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	M.TANAKA	シリーズ(SERIES) TX25
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	担当 CHK.	M.KIMURA	名称(TITLE) TX25-※P-LT-H1E
・ ±0.8	X° ±	査閲 APPD.	—	
・ X ±0.4	X°X' ±	承認 APPD.	S. Kashinogi	
・ XX ±0.1				
・ XXX ±				
				重量(WEIGHT)
				図面番号(DRAWING NO.) SJ038273
				版数(REV.) 1

DOF-0-212D(98.02)

CDS-03-199-50088

SIZE A3

LEAD FREE この製品は鉛フリー品です