

标 记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION	修 改 REVISE	日 期 DATE	核 准 APPROVE

CKI	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
4	3.00	4.50	6.30	7.10
5	4.00	5.50	7.30	8.10
6	5.00	6.50	8.30	9.10
7	6.00	7.50	9.30	10.10
8	7.00	8.50	10.30	11.10
9	8.00	9.50	11.30	12.10
10	9.00	10.50	12.30	13.10
11	10.00	11.50	13.30	14.10
12	11.00	12.50	14.30	15.10
13	12.00	13.50	15.30	16.10
14	13.00	14.50	16.30	17.10
15	14.00	15.50	17.30	18.10
16	15.00	16.50	18.30	19.10
17	16.00	17.50	19.30	20.10
18	17.00	18.50	20.30	21.10
19	18.00	19.50	21.30	22.10
20	19.00	20.50	22.30	23.10

A

B

C

D

E

F

G

A

B






C

D

E

F



G



SECTION A-A

技术指标:

1. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$
2. 额定电压: 50V, AC
3. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$ (Initial) per contact
 $\leq 40\text{m}\Omega$ Change allowed
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$
5. 额定电流: 1.0A AC DC
6. 耐 电 压: 500V AC/minute



2	插针	铜	镀锡	
1	基座	LCP	本色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名
TITLE

针座

料 号
PART NO

HC-SHD1. 0-2x6PWT

GENERAL TOLERANCES
(UNLESS SPECIFIED)

比 列
SCALE

1:1

单 位
UNIT

MM

张 数
PART NO

1 OF 1

版 本
REV

A

制 图
DRAW

AhYe

审 核
CHECKED

夏操云

批 准
APPROVE

赵亮亮

