

OH462

高性能二维影像无线扫描枪

OH462系列专为要求快速进行一维二维扫描操作的商业环境而设计, 拥有工业级别的可靠性和卓越的条码识别能力, 可读取传统条码和数字屏幕条码, 甚至能读取污损和难读条码。

OH462系列是霍尼韦尔新一代二维影像无线扫描器, 它结合了GEN7平台和1472模块来解码所有标准的1D/2D条码。有一个底座, 可以通过BLE模块进行充电和传输数据。广泛应用于政府部门的资产盘点, 电商仓库, 快递网点, 新型零售, 甚至包括医院和学校等需要快速扫描识别的场合。

该产品采用霍尼韦尔多项增强技术, 可轻松满足各种扫描需求, 帮助用户快速获取数据, 简化操作流程, 可避免手动输入的错误, 让生产工作更快速高效。让扫描更简单, 更快捷!



OH462扫描器能轻松读取劣质和污损条码, 并拥有领先的耐用性, 能减少出错风险, 提升工作效率

特点&优势



高精度, 快速扫描

高精度, 快速扫描条码, 即使是污损和劣质条码也不例外; 更长的扫描距离, 是的工作人员无需弯腰即可扫描购物车底部的商品条码, 大幅节省了结账时间。



灵活通用

OH462兼具出色的灵活性和通用性, 可满足不同客户在各种应用场合的扫描需求。无论是商品码, 数字代码, 屏幕码还是政府和酒店业的数据阵, 点阵码, 都能读取。



连接距离广

蓝牙连接距离比同类竞品更广, 操作更灵活, 能有效应对线路终端或卫星POS站繁忙等意外情况。



完整齐全的配件

具有USB数据线, 等全套配件, 可满足客户在不同应用场合的需求, 使用方便。

Honeywell

OH462 技术规格

无线

无线电/距离: 2.4 GHz ~ 2.5 GHz (ISM 频段); 自适应

跳频Bluetooth v5.2;

30 m (98 英尺) 视线范围 (带霍尼韦尔充电/通信底座)

电源选项:

电池: 容量为 2730mAh 的锂离子电池

扫描次数: 每次充满电可扫描多达 50,000 次

预计操作续航时间: 12 小时

预计充电时间: 4 小时

用户指示: 成功解码 LED 灯, 后视 LED 灯, 蜂鸣器
(音量和铃声可调) 和充电状态指示

机械电气参数

尺寸 (长*宽*高): 64 mm x 166 mm x 84 mm (2.5 in x 6.5 in x 3.3 in)

充电器/通信底座: 130 mm x 86 mm x 85 mm (5.1 in x 3.4 in x 3.3 in)

扫描器重量: 190 g (6.7 oz)

充电器/通讯底座: 150 g (5.29 oz)

运行功率 (充电): 2.5 W (500mA @ 5V USB input), 5W (1000mA @ 5V Adaptor input)

待机功率 (通信底座): 0.25 W (50mA @ 5V)

主机系统接口: USB HID

环境温度

工作温度:

扫描器:

充电时: 5°C to 40°C (41°F to 104°F)

不充电时: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

通信底座:

充电时: 5°C to 40°C (41°F to 104°F)

不充电时: 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

储存温度:

扫描器/通信底座: -40°C to 60°C (-40°F to 140°F)

静电防护 (ESD) (扫描器和底座): ±8 kV 直接耦合面, ±15 kV 直接空气放电

湿度: 0~95% RH (非冷凝)

扫描性能

扫描模式: 影像式扫描 (1040*720 像素阵列) 图像传感器 CMOS

运动容差: 在最佳焦距时可识别运动速度为 25cm/s (9.8in/s) 的 13mil UPC

扫描角度:

水平: 39.2° (标称值)

垂直: 27.4° (标称值)

旋转, 倾斜和偏转: ±180°, ±65°, ±65°

解码能力: 可读取 1D, PDF, 2D, 和 DotCode 符号

注: 解码能力视配置而定

质保: 1 年原厂质保

抗跌落性能

扫描器: 从 1.5m (4.9 英尺) 跌落到水泥地面 5 次

通信底座: 从 1.0m (3.3 英尺) 跌落到水泥地面 2 次

防护等级: IP40

照度: 0 to 100,000 lux
(9,290 英尺-烛光)

OH462 高性能二维影像无线扫描枪技术规格

典型性能*	标准范围 (SR)
5 mil Code 39	25 mm – 200 mm (1.0 in – 7.9 in)
13 mil UPC	15 mm – 400 mm (0.6 in – 15.8 in)
6.7 mil PDF417	15 mm – 160 mm (0.6 in – 6.3 in)
10 mil DM**	15 mm – 155 mm (0.6 in – 6.1 in)
20 mil QR	5 mm – 300 mm (0.2 in – 11.8 in)



更多信息, 请访问:

sps.honeywell.com/cn/zh

霍尼韦尔安全与生产力解决方案集团

中国上海浦东新区

张江高科技园区环科路 555 号

全国统一购买咨询热线: 400 639 6841

THE
FUTURE
IS
WHAT
WE
MAKE IT

Honeywell