


Dept	Qty
DC	1
ED	1
FE	1
ISO	1
PD	1
R&D	1
SD	1
QA	1
QC	1
QE	1

此处提供的信息来自宁波是德电子有限公司并且是保密的。禁止向收件人以外的任何一方披露信息。本文包含的所有知识产权及其权利（包括但不限于商标、专利、版权、商业秘密和技术知识）仅由是德或其附属公司拥有。未经是德事先书面同意，严禁未经授权的使用或修改。此处提供的所有知识产权并不构成以任何形式或方式使用其权利。是德可以自行决定延期或终止其知识产权；不履行或延迟行使其知识产权，并不构成对这些权利的放弃。



- 1.1 接触阻抗: 20毫欧最大。
- 1.2 耐压: 600伏交流电一分钟。
- 1.3 绝缘阻抗: 1000兆欧最小。
- 1.4 额定电流: 3安。
2. 环境特性:
 - 2.1 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$ 。
3. 材料:
 - 4.1 端子: H62黄铜, 镍底镀金。
 - 4.2 胶芯: PBT, 黑色, 阻燃。