



REV.	CONTENT	DATE
A0	首次发行	S.He
A1	板子增加滤波器	S.He



背面



技术要求：

1. 线束的技术条件应符合 QC/T 29106-2004 的规定；
2. 未注公差按GB/T1804-C级；
3. 产品须符合BAS-381《汽车天线技术条件》；
4. 禁用限用物质满足BAMS-097《北京汽车产品禁用、限用物质要求》；
5. 标签要求：满足BAMS-096《汽车零部件可追溯性标识规定》的要求。
标签内容包括整车商标、供应商代码、平台代码、零件号、日期、流水号。
6. 性能参数见下表：
7. 必须加滤波器

频率范围	1574.397MHz~1576.443MHz
驻波比	≤1.5
阻抗	(50)Ω
放大器增益	(28)dB TYPICAL
噪声系数	≤1.5dB
直流电压	3.3V
直流电流	≤40mA

4	3M	49*36.5*1.0	1
3	Bottom Base	PBT, Color:Black	1
2	Coaxial Cable	RG174	1
1	SMA公头公针	铜镀金	1
NO	PART NAME	DESCRIPTION	Q.TY

HJ-Tech

东莞市皇捷通讯科技有限公司

	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		S.H P/NO			
			SIZE	DRAWED	CHECKED	APPROVED
UNIT:mm	ANGLES ±0.5°	X. ±2.0	A4	S.He		
SHEET: 1/1	X.XX ±0.2	XX. ±5.0				
SCALE: 1/1	X.X ±0.5	DATE:2019-05-11				