

UROVO 优博讯

# CT48 工业级智能数据终端

轻盈一代 实力满载

## · 性能跃升，体验升级

8核2.0 GHz高性能处理器搭载Android 12.0操作系统，带来流畅的操作体验

## · 专业扫码，“码”到成功

搭载专业扫描引擎，百万像素级图像传感器，可轻松识读一维/二维/DPM码；独特的25°黄金扫描角度设计，使作业人员无需倾斜设备即可轻松完成扫码任务

## · 单手操作，舒适自如

宽为66mm，轻至252g，单手握持舒适，操作无压力；特殊按键高度和宽大键盘间距，按压明显，可以有效防止误触，助力高效作业

## · 自动对焦，名「不虚」传

后置1300W像素摄像头，可实现快速对焦，轻松一拍即可获得清晰图像

## · 优化扬声器 嘈杂也无惧

大功率高性能喇叭，100dB+超大音量，即使在嘈杂环境下也能获得清晰反馈



IP67级  
防尘防水



5000mAh  
大容量电池



BT5.0



钢化膜




单座充



腕带



保护套



四联电池充

# CT48 工业级智能数据终端

## 规格参数

UROVO 优博讯

### • 处理器

八核2.0 GHz

### • 操作系统

Android 12.0

### • 内存

RAM: 2GB ROM: 32GB  
RAM: 4GB ROM: 64GB (可选)  
Micro SD 卡, 最大可支持256GB扩展

### • 显示屏

4英寸 480×800

### • 触摸屏

支持电容笔、多点触控、  
手套触摸、带水操作

### • 物理参数

尺寸: 165.7\*66\*18mm  
重量: 252g

### • 扫描

专业扫描头, 支持扫描主流的  
一维/二维条码, 支持屏幕码

### • 音频

1.5W 扬声器  
麦克风 (支持降噪)  
听筒 (可选)

### • 电池

5000mAh  
电池可拆卸

### • 摄像头

默认无前置, 可选200W 像素  
后置1300W摄像头  
支持闪光灯

### • NFC (可选)

支持ISO15693、  
ISO14443A/B、  
Mifare、Felica协议

### • 卡槽类型

Nano-SIM x 1, Micro SD x 1,  
可选eSIM x 1

### • 按键

电源键  
扫描按键\*3  
Fn键  
功能键\*2  
方向键\*4

### • 定位

支持 GPS  
A-GPS  
北斗  
GLONASS  
Galileo

### • 通讯

4G, 3G, 2G 全网通;  
蓝牙: BT5.0+ BR/EDR + BLE  
Wi-Fi: 2.4G/5G 双频,  
IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w协议  
快速漫游: PMKIDcaching;  
802.11r(Over-the-Air);  
OKC, 可设置Wi-Fi漫游阈值

### • 环境参数

工作温度: -10 ~ +50°C  
储存温度: -40 ~ +70°C  
湿度: 5%RH~95%RH (无凝结)

### • 防护性

IP67级防尘防水  
1.5米抗跌落