

UROVO 优博讯

i8310T 工业级智能数据终端

性能全新升级 工作游刃有余

· 信息全屏呈现，设备单手掌握

5.5英寸高清全面屏，轻松浏览各种应用信息；采用窄边框设计，单手即可轻松掌握，称心又称手

· 专业扫描引擎，扫码轻松自如

百万像素级图像传感器，毫秒级响应，可轻松识读一维/二维/扭曲/污损/屏幕码

· 高性能平台，提供流畅的操作体验

搭载八核2.0GHz高性能处理器及Android 12.0操作系统，数据处理能力更强，运行速度更快

· 5000mAh大电池，换班不换机

5000mAh大容量可拆卸电池，可选座充充电，支持主机和电池同时充电，换班不换机，告别续航焦虑

· 工业级别防护，复杂环境应对自如

IP67级防尘防水，1.5米抗跌落，敢于直面沙尘、油污、潮湿等复杂环境的挑战



8核2.0GHz
高性能处理器



Android 12
操作系统



5.5英寸
触摸屏



5000mAh
大容量电池



IP67级
防尘防水

i8310T 工业级智能数据终端

规格参数

UROVO 优博讯

• 处理器

八核64位, 2.0 GHz

• 操作系统

Android 12.0

• 内存

RAM: 4GB ROM: 64GB
Micro SD卡, 最大可支持256GB 扩展

• 显示屏

5.5英寸彩色全面屏
(720×1440)

• 触摸屏

支持电容笔、多点触控、
手套触摸、带水操作

• 物理参数

尺寸: 156.9*72.3*16.9mm
重量: 266g

• 扫描

专业扫描头
支持扫描主流的一维/二维条码
支持屏幕码

• 音频

1.5W 扬声器
麦克风 (支持降噪)
听筒

• 电池

5000mAh
电池可拆卸

• 摄像头

前置500W摄像头
后置1300W, 支持PDAF
支持闪光灯

• 按键

实体按键: 音量+、-键
电源键
扫描按键2个

• 卡槽类型

单卡槽
Nano-SIM和SD卡二选一

• NFC

支持ISO15693、
ISO14443A/B、
Mifare、Felica协议

• 通讯

4G, 3G, 2G 全网通;
蓝牙: BT5.0 + BR/EDR + BLE
Wi-Fi: 2.4G/5G 双频, IEEE
802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/w协议
快速漫游: PMKID caching
802.11r(Over-the-Air)
OKC, 可设置Wi-Fi漫游阈值

• 定位

支持 GPS
A-GPS
北斗
GLONASS
Galileo

• 环境参数

工作温度: -20 ~ +60°C
储存温度: -40 ~ +70°C
湿度: 5%RH~95%RH (无凝结)

• 防护性

IP67防尘防水
1.5米抗跌落