

智能数据终端

DT50

- **配置优异，性能出众**

8核2.45GHz高速处理器，可流畅运行多个应用

- **全新Wi-Fi 6 Ready，数据实时传输**

全新Wi-Fi 6 ready技术，网络传输速度更快，延迟更低，容量更大，安全性更好

- **自动对焦，一拍即得**

1300万像素后置摄像头，采用PDAF相位对焦技术，可实现毫秒级快速对焦，轻松一拍即可获得清晰图像

- **丰富配件，提升体验**

可选配扫描手柄、RFID背夹、光学指纹模块、身份证识别模块、座充等多种专用配件，工作更省心、更高效、更专业



IP67
防尘防水



1.5米
抗跌落



摄像头
1300W



UEE
优博讯软件服务

DT50 智能数据终端

规格参数

UROVO 优博讯



处理器

八核, 2.45 GHz



操作系统

Android 11
Android 13 (可选)



内存

RAM: 4GB ROM: 64GB
RAM: 6GB ROM: 64GB (可选)
RAM: 8GB ROM: 128GB (可选)
Micro SD 卡, 最大可支持256GB



显示屏

5.7英寸彩色全面屏



触摸屏

工业级电容触摸屏,
支持多点触控、手套触摸,
带水操作和被动笔签名



外观尺寸

尺寸: 162.6*76*13.6mm
重量: 265g



扫描

专业扫描头
支持扫描主流一维二维码



语音

1.5W 扬声器
两个麦克风 (支持降噪)
听筒
耳机



电池

3.85V, 5000mAh
电池可拆卸



摄像头

前置500W像素
后置1300W摄像头
支持闪光灯



按键

实体按键: 音量+、-键、
电源键、自定义键1个、
扫描按键2个
正面无物理键盘按键



卡槽/接口类型

Nano-SIM x2
Micro SD
Type-C 接口



通讯

4G, 3G, 2G 全网通
蓝牙: BT 5.0+BR/EDR+BLE
Wi-Fi: 双频, IEEE 802.11a/b
/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w/ax ready协议



定位

支持GPS
A-GPS
北斗
GLONASS
Galileo



防护性

IP67防尘防水
1.5米抗跌落



环境参数

工作温度: -20 ~ +60°C,
储存温度: -40 ~ +70°C,
湿度: 5%RH~95%RH (无凝结),
静电防护: 空气放电±15KV、
接触放电±8KV