




1		2		3		4		5		6			
No.	Specification					Unit	Q'ty	No.	Specification			Unit	Q'ty
1	焊线式公针直针 L:22 OD:1.0 T-11					pc	2~17	9	M12螺纹式主体,X型组装式弯式(正成logo) 锌合金外壳			pc	1
2	M12A编码针型胶芯短体 4芯 黑色					pc	1	10	M12屏蔽管铜外壳 X型组装式			pc	1
3	M12螺纹式螺母螺钉 公头大体积阻尼锌合金外壳 S-180					pc	1	11	硅橡胶 $\phi 11*\phi 9.4*0.8$ 黑色			pc	1
4	波形垫片不锈钢 M12贴片式公头胶芯用(电镀亮镍)银白色					pc	1	12	M12螺纹式 X型组装式锁线尾夹塑胶外壳 S-175			pc	1
5	M12,金属组装式连接套铜外壳 S-200					pc	1	13	硅橡胶 $\phi 11.5*\phi 8-8.6$ 黑色 M12 X型组装式防水胶塞			pc	1
6	M12螺纹式 金属组装式主体螺母 铜外壳S-201					pc	1	14	M12螺纹式尾部锁线螺母 X型组装式锌合金外壳 S-172			pc	1
7	硅橡胶 $\phi 14.7*\phi 12.2-1$ 黑色 M12 X型组装式主体防水垫片					pc	1						
8	M12螺纹式主体 X型组装式弯式(正成logo) 锌合金外壳					pc	1						

芯位排布







芯数	2	3	4	4D	5	5B	6	8	12	17	GENERAL TOLERANCE (UNLESS SPECIFIED)		绘图 DWN	C. Z. H 2024. 11. 06			
额定电压	250V	250V	250V	250V	60V	60V	30V	30V	30V	30V	≤10 ±0.1	确认 CHK					
额定电流	4A	4A	4A	4A	4A	4A	2A	2A	1.5A	1.5A	<10~≤20 ±0.2	核准 APVD			品名 TITLE		
额定脉冲电压	2500V	2500V	2500V	2500V	1500V	1500V	800V	800V	800V	800V	<20~≤50 ±0.5				M12弯式针型金属组装插头 A编码		
绝缘电阻(MΩ)	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	≥100	Angle ±1°	单位 UNIT	MM	版本 REV	A	品号 PART NO	
接触电阻(mΩ)	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	≤5	 视角 THIRD ANGLE	尺寸 SIZE	A4	页码 SHEET	1 OF 1	型号 DRAWING NO	
																	M12-Pxx-GWDP9