

标 记 MARK		ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION				修 改 REVISE		日 期 DATE		核 准 APPROVE	
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			VBUS	CC1	D+	D-	SBU1	VBUS			GND
GND			VBUS	SBU2	D-	D+	CC2	VBUS			GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

A

B

C

D

E

F

G

A

B






C

D

E

F

G



RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)T=1.20
DEFAULT TOLERANCE: ±0.05

备注:

1. 材质:

1.1 胶芯: LCP+30%G.F

1.2 端子: H65铜, 半金镍1 μ "

1.3 外壳: SUS201, 镀镍80 μ " MIN.

2. 主要特性:

2.1 额定电流: 3.0A.

2.2 接触阻抗: 40MILLTOHMS MAX.

2.3 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN.

2.4 耐压测试: 100V AC/ 1MA MAX.

2.5 沾锡性: 温度250±5℃, 时间5±0.5s.

2.6 插入力: 5~20N 2. 拨出力: 8~20N.

使用寿命: 10000次、拨出力 5N MIN.

2.7 盐雾测试: 通过24H盐水盐雾无生锈现象.

2.8 工作温度: -30℃~+80℃.

3	外壳	不锈钢	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	LCP	黑色	
序 号	品 名	材 质	电镀/颜色	备 注



深圳市虹成电子有限公司

品 名 TITLE	TYPE-C母座
料 号 PART NO	HC-TYPE-C-16P-C10B

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比 列 SCALE	1:1				
.X: ±0.35	.X*: ±5.0°	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe		
.XX: ±0.25	.XX*: ±3.0°	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云		
.XXX: ±0.20	.XXX*: ±1.5°	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮		