







主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max 初始态 100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC500V/5mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s

其他要求

1. 产品应无错装、漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差见下表

序号	名称	材料	表面	备注
3	信号针	磷铜	镀金	
2	塑座	PA66	黑(环保)	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	

			GENERAL TOLERANCE		制图	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM	TOL	审核				
			X.X	±0.30	批准	产品名称	网络插座	版本	A
			X.XX	±0.20	APPROVAL	TITLE		REV.	
			X.XXX	±0.10	SCALE	产品料号	HC-RJ45-056A-1-4	单位	mm
序号	变更内容	日期	Angle	±3.0°	投影	PART NO.		页次	1/1
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE			Projection	MATERIAL		SHEET	