

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

标记 MARK		ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION				修改 REVISE		日期 DATE		核准 APPROVE	
A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			VBUS	CC1	D+	D-	SBU1	VBUS			GND
GND			VBUS	SBU2	D-	D+	CC2	VBUS			GND
B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2	B1

备注:

1. 材质:

- 1.1 胶芯: LCP+30%G.F
1.2 端子: H65铜, 半金镍1 μ"
1.3 外壳: SUS201, 镀镍80 μ" MIN.

2. 主要特性:

- 2.1 额定电流: 3.0A.
2.2 接触阻抗: 40MILLTOHMS MAX.
2.3 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN.
2.4 耐压测试: 100V AC/ 1MA MAX.
2.5 沾锡性: 温度250±5℃, 时间5±0.5s.
2.6 插入力: 5~20N 2. 拔出力: 8~20N.
使用寿命: 10000次、拔出力 5N MIN.
2.7 盐雾测试: 通过24H盐水盐雾无生锈现象.
2.8 工作温度: -30℃~+80℃.






3	外壳	不锈钢	镀镍	
2	接触	铜	镀金	
1	基座	LCP	黑色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品名 TITLE	TYPE-C母座
料号 PART NO	HC-TYPE-C-16P-C16B

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		比列 SCALE	1:1	制图 DRAW		审核 CHECKED		批准 APPROVE	
.X: ±0.35	.X*: ±5.0°	单位 UNIT	MM	制图	AhYe	审核	夏操云	批准	赵亮亮
.XX: ±0.25	.XX*: ±3.0°	张数 PART NO	1 OF 1	制图		审核		批准	
.XXX: ±0.20	.XXX*: ±1.5°	版本 REV	A	制图		审核		批准	



RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)T=1.20
DEFAULT TOLERANCE: ±0.05