


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

变更单号	版本	日期	内 容 描 述	变更者
	A/1	21.1.18	新产品发行	黄斌斌



技术参数：

1. 额定电流: 2A AC/DC.
2. 额定电压: 200V AC/DC.
3. 工作温度: -20°C to 85°C.
4. 接触电阻: 30mΩ Max.
5. 绝缘电阻: 1000MΩ Min.
6. 耐电压: 1000V AC/minute.
7. 符合ROSH要求.

材料

1. 基座: PA66. UL94-V0
2. 插针: 黄铜.
3. 电镀: 镍 和 锡.

CAX 浙江创都电子科技有限公司
ZHEJIANG CHUANGDU ELECTRONICS AND TECHNOLOGY CO., LTD.

P.C.B LAYOUT

X.	±0.50	设计	黄斌斌	日期	2021.1.18	名称	PHB-直针
X. X	±0.25	审核	臧彬枫	日期	2021.1.18	料号	H200026
X. XX	±0.20	批准	吴成东	日期	2021.1.18	版本	A
未注公差	比例	1:1	单位	mm	版本	1	0F 1 A4