

1	2	3	4	5	6	7	8
A							
B							
C							
D							
E							
F							
A							
<b>技术参数</b> 间距: 2.0 温度范围: -25~+85°C 额定电压: 250V AC, DC 额定电流: 2.0A AC, DC 接触电阻: 20mΩ 绝缘电阻: 800MΩ 耐压: 500V AC/minute		<b>线性公差 / General Tolerance</b> $X \pm 0.2$ $XX \pm 0.1$ $XXX \pm 0.05$ <b>角度公差 / Angle Tolerance</b> $X' \pm 5.0^\circ$ $XX' \pm 3.0^\circ$ $XXX' \pm 1.0^\circ$		<b>材料 / Material</b> ①塑座: LCP 本色 ②接触针: 黄铜 (镀锡) ③焊片: 黄铜 (镀锡)		 兆星精密电子 (深圳) 有限公司 <b>品名 / ProduceName</b> PH2.0 立贴 n*P <b>型号 / Model</b> ZX-PH2.0-NPLT	
<b>视角 / Projection</b> 		审核 		工艺 		mm 2.0 1:1 共 1 张 第 1 张	
1	2	3	4	5	6	7	8