



REVISIONS						
変更						
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
	E3	REVISED	ECR-18-001803	13FEB2018	TS	SA



1. MUST BE INSERTED TO P.C.B WITHOUT POST DEFORMATION.

△ MUST BE KEPT BETWEEN T AND 2

3. MATABLE PLUG HOUSING ; 172021, 172245, 172852, 172854

4. PRODUCT SPECIFICATION ; 108-5124

△ RECOMMENDED MOUNTING SCREW ; DIAMETER 3.

△ RECOMMENDED MOUNTING SCREW ; JIS B1115 OR B1122
PAN HEAD TAPPING SCREW, CLASS 1 OR 4, DIAMETER 4, LENGTH 8.
1. プリント基板にポストの変形なく挿入可能なこと

△ T 面より2mmの範囲で測定

3. 嵌合する相手ハウジング型番 172021, 172245, 172852, 172854

4. 適用製品規格番号 108-5124

△ プリント基板の取付は呼び径3のねじを使用する

△ タッピンねじでプリント基板に固定する場合はJIS B1115, B1122
タッピンねじ なべ1種又は4種 呼び径4の長さ8mm以上による

SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE GOLD	BLACK	1-5172241-2
TIN-LEAD	SELECTIVE GOLD	BLACK	1-172241-2
SELECTIVE-TIN	PRE-TIN	BLACK	172241-2
SELECTIVE-TIN (MATTE)	SELECTIVE-TIN (BRIGHT)	BLACK	172241-1
SOLDERING SIDE 半田付け部	CONATCT SIDE 接触部側	COLOR 色	PART NUMBER 製品型番
CONTACT FINISH コンタクト仕上			

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 耗
mm

0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
4 PLC
ANGLES

± —
± —
± —
± —
± —
± —

MATERIAL
材料

HOUSING: 66 NYLON
POST: COPPER ALLOY

一般公差
(GENERAL TOLERANCE)
10以下: ±0.2
10を越え 30以下: ±0.25
30を越え100以下: ±0.3
角度: ±3°

SEE TABLE

CUSTOMER DRAWING

DWN
T.SHINOHARA
10FEB06

CHK
K.BETSUI
10FEB06

APVD
K.BETSUI
10FEB06

PRODUCT SPEC
製品規格

APPLICATION SPEC
取付適用規格

WEIGHT

TE Connectivity Ltd.

28POSITION CAP HOUSING ASSEMBLY
DUAL LINE INTERLOCK CONNECTOR

SIZE
A3

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
番号
C-172241

RESTRICTED TO

SCALE
尺度
2:1

SHEET
1 OF 1

REV
E3

1470-19 (1/15)