



RoHS





技术要求

1. 额定电压: 250V
2. 额定电流: 3A
3. 接触电阻: $\leq 20\text{m}\Omega$
4. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$
3. 耐 压: AC 800V
4. 焊接温度: $260^{\circ}\text{C} \pm 5$ 5 ± 0.5 秒
5. 工作温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$

外观要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观。



PCB LAYOUT

	A	B	NA	A	B
NA					
2P	2.50 ± 0.2	7.50 ± 0.25	10P	22.50 ± 0.2	27.50 ± 0.25
3P	5.00 ± 0.2	10.00 ± 0.25	11P	25.00 ± 0.2	30.00 ± 0.25
4P	7.5 ± 0.2	12.50 ± 0.25	12P	27.50 ± 0.2	32.5 ± 0.25
5P	10.00 ± 0.2	15.00 ± 0.25	13P	30.00 ± 0.2	35.00 ± 0.25
6P	12.7 ± 0.2	17.50 ± 0.25	14P	32.50 ± 0.2	37.50 ± 0.25
7P	15.0 ± 0.2	20.00 ± 0.25	15P	35.00 ± 0.2	40.00 ± 0.25
8P	17.5 ± 0.2	22.50 ± 0.25	16P	37.50 ± 0.2	42.50 ± 0.25
9P	20.00 ± 0.2	25.00 ± 0.25			

发放部门	
行政部	
业务部	
采购部	
工程部	
品保部	
生产部	

深圳市富港科技有限公司									
标 记	处 数		更改文件号	签 字	日 期	视 图 			
设 计	H Y	日 期	17. 10. 30		日 期		图样标记		重 量 比 例
校 对	L P J	日 期	17. 10. 30	审 定					
工 艺		日 期							
审 核	L G B	日 期	17. 10. 30				共 页	第 页	5264-NA