





RoHS



1. 额定电流: 1.0A AC/DC
2. 额定电压: 50V
3. 耐电压: 500V ACminute
4. 接触电阻: 20mΩ MAX
5. 绝缘电阻: 500MΩ MIN
6. 工作温度: -25℃~+85℃

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观.
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

深圳市富港科技有限公司

1. 25GH-5AWT

2	塑座	LCP	米色	
1	端子	磷青铜	镀锡	
序号	名称	材料	电镀	备注