



RoHS






技术参数:

1. 额定电流: 0.5A AC/DC
2. 额定电压: 50V
3. 耐 电 压: 500V ACminute
4. 接触电阻: 20mΩ MAX
5. 绝缘电阻: 100MΩ MIN
6. 工作温度: -25℃~+85℃


外观要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观.
3. 未注尺寸公差为±0.15mm



印制线路板

Circuits	Dimensions (mm)		
	A	B	C
0.8-02ALT	0.8	3.90	1.90
0.8-03ALT	1.6	4.70	2.70
0.8-04ALT	2.4	5.50	3.50
0.8-05ALT	3.2	6.30	4.30
0.8-06ALT	4.0	7.10	5.10
0.8-07ALT	4.8	7.90	5.90
0.8-08ALT	5.6	8.70	6.70
0.8-09ALT	6.4	9.50	7.50
0.8-10ALT	7.2	10.30	8.30
0.8-11ALT	8.0	11.10	9.10
0.8-12ALT	8.80	11.90	9.90
0.8-13ALT	9.60	12.70	10.70
0.8-14ALT	10.40	13.50	11.50
0.8-15ALT	11.20	14.30	12.30
0.8-16ALT	12.00	15.10	13.10
0.8-17ALT	12.80	15.90	13.90
0.8-18ALT	13.60	16.70	14.70
0.8-19ALT	14.40	17.50	15.50
0.8-20ALT	15.20	18.30	16.30

发放部门					深圳市富港科技有限公司															
行政部												视图			0.8立式贴片针座					
业务部																				
采购部					标 记	处 数		更改文件号		签 字		日 期								
工程部					设 计	H	Q	日 期	20.12.11	标准化		日 期		图样标记		重量	比例			
品保部					校 对	L	P	J	日 期	20.12.11	审 定		日 期							
生产部					工 艺			日 期												
					审 核	L	Z	W	日 期	20.12.11					共 页		第 页			
					2	塑座	LCP	米色(ROHS)	hq模									0.8-NALT		
					1	端子	磷青铜	镀铜锡												
					序号	名称	材料	电镀	备注											