



- SPECIFICATIONS**
- Current Rating: 3A AC, DC
  - Voltage Rating: 250V AC, DC
  - Temperatuer Range:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
  - Contact Resistance:  $20\text{m}\Omega$  Max
  - Insulation Resistance:  $1000\text{m}\Omega$  Min
  - Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
  - Material: Wafer LCP UL94-V0  
PIN Brass Tin-plated

| Circuit | Part No.       | Dimensions mm |       |
|---------|----------------|---------------|-------|
|         |                | A             | B     |
| 2       | HC-XA-2ALT-05  | 2.50          | 10.00 |
| 3       | HC-XA-3ALT-05  | 5.00          | 12.50 |
| 4       | HC-XA-4ALT-05  | 7.50          | 15.00 |
| 5       | HC-XA-5ALT-05  | 10.00         | 17.50 |
| 6       | HC-XA-6ALT-05  | 12.50         | 20.00 |
| 7       | HC-XA-7ALT-05  | 15.00         | 22.50 |
| 8       | HC-XA-8ALT-05  | 17.50         | 25.00 |
| 9       | HC-XA-9ALT-05  | 20.00         | 27.50 |
| 10      | HC-XA-10ALT-05 | 22.50         | 30.00 |
| 11      | HC-XA-11ALT-05 | 25.00         | 32.50 |
| 12      | HC-XA-12ALT-05 | 27.50         | 35.00 |
| 13      | HC-XA-13ALT-05 | 30.00         | 37.50 |
| 14      | HC-XA-14ALT-05 | 32.50         | 40.00 |
| 15      | HC-XA-15ALT-05 | 35.00         | 42.50 |
| 16      | HC-XA-16ALT-05 | 37.50         | 45.00 |
| 17      | HC-XA-17ALT-05 | 40.00         | 47.50 |
| 18      | HC-XA-18ALT-05 | 42.50         | 50.00 |
| 19      | HC-XA-19ALT-05 | 45.00         | 52.50 |
| 20      | HC-XA-20ALT-05 | 47.50         | 55.00 |



**Ordering Information**

HC-XA - N\*\*\* - \* - 05

Pin Type Colour  
 1-1脚 1-红色  
 2-2脚 2-红色  
 L-蓝色  
 P-黄色  
 0-棕色  
 V-绿色  
 0-棕色  
 0-棕色

| 序号 | 图号 | 名称  | 材料  | 数量 | 附件      |
|----|----|-----|-----|----|---------|
| 3  | ③  | 基座  | LCP | 1  | UL94-V0 |
| 2  | ②  | 焊片  | 黄铜  | 2  | 镀锡      |
| 1  | ①  | 接触件 | 黄铜  | N  | 镀锡      |

| GENERAL TOLERANCE |                   | 制图 | DRAWING    |  |
|-------------------|-------------------|----|------------|--|
| DIM               | TOL               | 审核 | CHECK      |  |
| X.X               | $\pm 0.30$        | 批准 | APPROVAL   |  |
| X.XX              | $\pm 0.20$        | 比例 | SCALE      |  |
| X.XXX             | $\pm 0.10$        | 投影 | Projection |  |
| Angle             | $\pm 3.0^{\circ}$ |    |            |  |

**深圳市华灿天禄电子有限公司**  
 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

|                  |                |             |     |
|------------------|----------------|-------------|-----|
| 产品名称<br>TITLE    | XA (2.50)单排 立贴 | 版本<br>REV.  | A   |
| 产品料号<br>PART NO. | HC-XA-NALT-05  | 单位<br>UNITS | mm  |
| 材料<br>MATERIAL   |                | 页次<br>SHEET | 1/1 |

| 序号<br>No. | 变更内容<br>MODIFY CONTENT | 日期<br>MODIFY DATE |
|-----------|------------------------|-------------------|
| 1         | 初版发行                   |                   |