










NOTES: (Unless otherwise specified)

1. Dimension shall be interpreted per ANSI Y14.5M.
2. Current Rating: 0.5 A Per pin.
3. Voltage Rating: 50V AC/DC
4. Working Temperature: -55°C to +125°C.



Pin	A	B	C	D	E	F
10 Pin	4.70	2.00	2.80	3.20	4.10	5.60
14 Pin	5.70	3.00	3.80	4.20	5.10	6.60
20 Pin	7.20	4.50	5.30	5.70	6.60	8.10
30 Pin	9.70	7.00	7.80	8.20	9.10	10.60
32 Pin	10.20	7.50	8.30	8.70	9.60	11.10
36 Pin	11.20	8.50	9.30	9.70	10.60	12.10
40 Pin	12.20	9.50	10.30	10.70	11.60	13.10
50 Pin	14.70	12.00	12.80	13.20	14.10	15.60
60 Pin	17.20	14.50	15.30	15.70	16.60	18.10
80 Pin	22.20	19.50	20.30	20.70	21.60	23.10
100 Pin	27.20	24.50	25.30	25.70	26.60	28.10



公、母座—合高图

Ass'y High(H)	Plastic High			
	Male (DF 公座)		Female (DS 母座)	
(H1)	K1 (mm)	(H2)	K2 (mm)	
3.00	2.30	1.50	2.20	
3.50	2.80			
4.00	3.30	2.00	2.70	
5.00	4.30			

Ordering Information

HC-PBB12 ** (*) - NDP - 0.5V - P - 03

Type	High (H) 高度	No. of Pins 10-120Pin	Nature DP=Male (公座)	PITCH 0.5V=0.5mm	Post (焊脚)
NB=带焊脚	(3.0)=3.00mm				
NC=不带焊脚	(3.5)=3.50mm				
	(4.0)=4.00mm	10=10Pin			
	(5.0)=5.00mm	50=50Pin			

3	BRASS	100u" MIN.TIN PLATED UNDER PLATING: 50u" NIKEL PLATED
2	PHOSPHOR BRONZE	CONTACT AREA: GOLD PALTED LEAD AREA: GOLD FLASH UNDER PLATING: 50u" NIKEL PLATED
1	POLYAMIDE	UL94V-0, BLACK/NATURE
NO.	MATERIAL	FINISH.REMARKS

			GENERAL TOLERANCE	制图		 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审核					
			X.X ±0.30	批准		产品名称	BTB 0.5 立贴 公座 带焊耳	版本	A
			X.XX ±0.20	APPROVAL		TITLE		REV.	
1	初版发行		X.XXX ±0.10	比例		产品料号	HC-PBB12NB (X) -NDP-0.5V-03	单位	mm
序号	变更内容	日期	Angle ±3.0°	SCALE		PART NO.		UNITS	
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE		投影		材料		SHEET	1/1