





电路图



技术参数:

1. 做用温度: $-20\sim+70^{\circ}\text{C}$;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 100\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐 压: AC250V (50Hz)/min;
6. 动 作 力: $260\pm 50\text{g}$;
7. 使用寿命: 200,000次;



Part NO.	H 高度
TC-S3303E-1.5-260G	1.5
TC-S3303E-1.8-260G	1.8
TC-S3303E-2.0-260G	2.0

6	COVER	1	SUS304	Ag plating	
5	STEM	1	LCP	White	
4	TAPE	1	PI	---	
3	CONTACT FORM	2	SUS301	Ag plating	
2	HOUSING	1	LCP	Black	
1	TERMINAL	1	H65	Ag plating	
序号	名 称	数量	材 料	镀层/颜色	备件

			GENEERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X.X ± 0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	轻触开关 (SMT 接地 白按钮 3.35x3.35mm)	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ± 0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	TC-S3303E-NH-260G	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ± 0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle $\pm 3.0^{\circ}$					