



发放部门		未注公差(±)		
行政部	业务部	采购部	工程部	品保部
			等 级	A 级
			0~4	0.05
			4~16	0.08
			16~64	0.12
			64~250	0.25
				0.40
				0.80

主要参数：

1. 额度电压、电流: 125V/1.5A max
  2. 接触电阻: 40mΩ Max  
    初始态 100mΩ Max 最终态
  3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
  4. 试验条件: AC1000V/0.5mA for 1 minute
  5. 盐雾测试: 8H±0.5H
  6. 焊接温度: 260±5°C 3±0.5s

## 其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象；
  2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观
  3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

序号	名称	材料	电镀	
3	信号针	磷铜	镀金	
2	后盖	PA66	黑(环保)	
1	塑座	PA66	黑(环保)	

							视图				深圳市富港科技有限公司	
标记	处数		更改文件号	签 字	日 期		图样标记		重 量	比 例		
设计	李攀进	日期	13.04.22	标准化		日期						
校对		日期		审 定		日期						
工 艺		日期										
审 核	王晓峰	日期	13.04.22					共 页	第 页			