



Electrical
 Current rating: 1.5 AMPS
 Voltage rating: 125V AC
 Insulation resistance: $\geq 500\text{m}\Omega$
 Withstanding voltage: AC 1000V MS
 50HZ 或 60Hz Min
 Contact rating: $\leq 30\text{ m}\Omega$
 Working temperature: $-40^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$

机构特性:

- 塑壳材质: PBT、PA46、PA66黑色
- 圆针材质: 磷青铜, $\phi 0.46\text{mm}$
- 圆针电镀: 镍底, 表面全部镀金
- 外壳材质: 黄铜, 厚度0.2, 镀镍
- 可靠性: 最少750次插拔
- 插入力: 30N
- 相对湿度: <80%

							视图		深圳市富港科技有限公司
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年	月	日	公差	0.0 ± 0.10
								0.00 ± 0.075	
设计	钱志辉		标准化					0.000 ± 0.05	阶段标记
审核	吴存兵								重量
工艺	钱珍林		批准						比例
									第
									张
									共
									张

网络插座

5921-8P8C-1X2
 RJ-059-2-4