




参考孔位图



技术要求:

一. 材质

1. 塑胶: PBT, 枣红色;
2. 端子: 黄铜金1u"min, 镍40~80u";
3. 金属屏蔽壳: 锌合金镀锡100u"min, 镍40~80u";

二. 机械性能:


1. 插入/拔出力: ≤25N
2. 锁紧力: ≥100N
3. 插拔次数: 大于25次

三. 电气性能:

1. 频率范围: 0~4GHz
2. 特性阻抗: 50Ω
3. 拔出损失: ≥20db, (0~1GHz内)
4. 插入损失: ≤0.15db (0~1GHz内)
≤0.25db (1~2.5GHz内)
≤0.35db (2.5~4GHz内)
5. 绝缘电阻: 1000MΩ Min., 插拔后500MΩ Min.
6. 接触电阻: 15mΩ Max., 插拔后40mΩ
7. 耐电压: 500V AC
8. 工作电压: 60V DC
9. 工作电流: ≤1A DC

三. 环境:

1. 耐焊温度: 250℃ (DIP)
2. 使用温度: -40℃~+105℃



FAKRA-D天线插座
卧式90度

DWG NO.

T02S01-YD

GENERAL TOLERANCE

X` 0.50 X° 1.00

.X` 0.35 .X° 0.50

.XX` 0.25

.XXX` 0.15

APPROVE


CHECK

DRAW

广东富盈兴业精密科技实业有限公司

UNITS

UNIT



SCALE

1:1

SHEET

1 / 1

REV

A