














说明:

- 1.连接方式: 螺纹锁接
- 2.污染等级: 3
- 3.温度范围: -40℃~+80℃
- 4.防水等级: IP67
- 5.插拔次数: ≥500次
- 6.适配线径: PG7:4~6mm; PG9:6~8mm
- 7.适配线规: 2~5Pin: AWG22; 6~8: AWG24

Pin						
额定电压/电流	250V/4A			60V/4A	30V/2A	
额定脉冲电压	2500V			1500V	800V	
绝缘阻抗	≥100MΩ					
绝缘阻抗	≤5mΩ					



7	防水圈	橡胶	黑/绿色	/
6	螺套	锌合金	镀镍	1PCS
5	尾部与主体相连螺母	PA66	黑色	1PCS
4	头部与主体相连螺母	PA66	黑色	1PCS
3	主体	PA66	黑色	1PCS
2	胶芯	PA66	黑色	1PCS
1	Pin针	黄铜	镀金	2~8PCS
No.	规格/描述	材质	外观处理	数量/单位

		The View		 DOSIN INDUSTRIAL(HK)CO.,LTD		Web: https://www.dosinconn.cn/			
单位 mm		比例 1:1		江门市德索连接器有限公司		Mailbox: sale@dosin.cn			
Unit		Scale		Jiangmen Dosin Connector Co., LTD		Tel: (0086)769-81153906			
图号 Drawing NO				料号 Part Number		产品名称 Product name			
文件保密 File security This drawing shall not be copied, circulated or used for other purposes without permission. 本图纸未经允许, 不可复制、外传或它用				DS869FCS0604		M12塑胶组装式母直头			
				未注公差 Unmarked tolerance		绘图 Draw drawing		扶刘	
				零部件 Parts		审核 Check			
				X. ±0.30					
				X.X ±0.20					
		X.XX ±0.10		客户确认 Customer confirmation					
		角度 angle ±3°							