

CODEK

CODEK **K200**

有线二维扫描枪

产品规格书





技术参数

性能参数	处理器	双核处理器
	图像传感器	1280*1080, 130W像素, CMOS, 60帧/秒
	照明	暖白光LED, 红光LED
	瞄准器	红色十字激光 650nm
	视场角	水平37.8°, 垂直32.3°
	扫描角度	旋转 360°, 倾斜±60°, 偏转±60°
	最小精度	≥3mil
	打印对比度	最低15%的反射差
	识读反馈	LED 灯、震动马达和蜂鸣器
	码制识读	二维码: QR Code、PDF417、DataMatrix (ECC200) 、Micro QR、汉信码、Micro PDF417、Maxi Code、Aztec 等 一维码: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Code 128, GS1 128, ISBT 128, Code 39, Code93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 25, Standard 25, Codabar, MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar 等
物理参数	识读景深	Code39: 38~153mm (5mil) UPC-A: 50~180mm (13mil) QR: 34~203mm (20mil) DM: 33~146mm (10mil)
	重量	200g
	外观尺寸	186mm x 98mm x 72mm
	通讯接口	USB-HID, USB-CDC, RS232
	线长	2米
环境参数	工作电流	最大电流小于 400mA 待机电流小于130mA
	工作温度	-20°C ~ 50°C
	存储温度	-40°C ~ 70°C
	工作湿度	5%RH~95%RH (无凝结)
	环境光照	0~100000 Lux
	静电防护	±15kV 空气放电, ±8kV 直接放电
	跌落高度	1.8米
	防护等级	IP54