




- SPECIFICATIONS
- 1、Current Rating: 5A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
 - 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
 - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
 - 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
 - 7、Material: Housing Nylon66 UL94-V0(2)

Circuit	Part NO.	Dimensions mm			
		A	B	C	D
2	HC-MX3.0-2EY-05	3.00	6.90	7.21	10.90
3	HC-MX3.0-3EY-05	6.00	9.90	10.21	13.90
4	HC-MX3.0-4EY-05	9.00	12.90	13.21	16.90
5	HC-MX3.0-5EY-05	12.00	15.90	16.21	19.90
6	HC-MX3.0-6EY-05	15.00	18.90	19.21	22.90
7	HC-MX3.0-7EY-05	18.00	21.90	22.21	25.90
8	HC-MX3.0-8EY-05	21.00	24.90	25.21	28.90
9	HC-MX3.0-9EY-05	24.00	27.90	28.21	31.90
10	HC-MX3.0-10EY-05	27.00	30.90	31.21	34.90
11	HC-MX3.0-11EY-05	30.00	33.90	34.21	37.90
12	HC-MX3.0-12EY-05	33.00	36.90	37.21	40.90

Ordering Information

HC-MX3.0 - N*** - * - 05

Pin Type Colour
Y=孔座 Y=母孔座
默认=黑色
R=红色
L=蓝色
W=白色
V=黄色
P=紫色
O=褐色
Y=绿色
BR=棕色

			GENERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	MX(3.0) 单排 母孔座	版 本 REV.	A	
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-MX3.0-NEY-05	单 位 UNITS	mm	
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL	页 次 SHEET	1/1	
			Angle ±3.0°						