







Circuit No.1



SPECIFICATIONS


- 1、Current Rating: 5A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
2	HC-MX3.0-2A	3.00	9.60
3	HC-MX3.0-3A	6.00	12.60
4	HC-MX3.0-4A	9.00	15.60
5	HC-MX3.0-5A	12.00	18.60
6	HC-MX3.0-6A	15.00	21.60
7	HC-MX3.0-7A	18.00	24.60
8	HC-MX3.0-8A	21.00	27.60
9	HC-MX3.0-9A	24.00	30.60
10	HC-MX3.0-10A	27.00	33.60
11	HC-MX3.0-11A	30.00	36.60
12	HC-MX3.0-12A	33.00	39.60

Ordering Information

HC-MX3.0 - N*** - *

Pin Type Colour
Y=直插 A=弯针 AW=弯针
B=蓝色 L=红色
W=白色 P=紫色
O=绿色 V=黄色
BR=棕色

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	05	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	MX(3.0) 单排 直针	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-MX3.0-NA	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle ±3.0°						