





SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 5A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -40℃~ +105℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP UL94-V0
PIN Brass Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
1	HC-MX3.0-2x1AWT-05	---	6.60
2	HC-MX3.0-2x2AWT-05	3.00	9.60
3	HC-MX3.0-2x3AWT-05	6.00	12.60
4	HC-MX3.0-2x4AWT-05	9.00	15.60
5	HC-MX3.0-2x5AWT-05	12.00	18.60
6	HC-MX3.0-2x6AWT-05	15.00	21.60
7	HC-MX3.0-2x7AWT-05	18.00	24.60
8	HC-MX3.0-2x8AWT-05	21.00	27.60
9	HC-MX3.0-2x9AWT-05	24.00	30.60
10	HC-MX3.0-2x10AWT-05	27.00	33.60
11	HC-MX3.0-2x11AWT-05	30.00	36.60
12	HC-MX3.0-2x12AWT-05	33.00	39.60



Ordering Information

HC-MX3.0 - N*** - * - 05

Pin Type Colour
默认-黑色
R-红色
L-蓝色
W-白色
Y-黄色
P-紫色
G-绿色
O-棕色
BR-棕色

3	③	基座	LCP	1	UL94-V0
2	②	焊片	黄铜	2	镀锡
1	①	接触件	黄铜	N	镀锡
序号	图号	名称	材料	数量	附件

			GENEERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK				
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	MX(3.0) 双排 卧贴	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-MX3.0-2xNAWT-05	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
			Angle ±3.0°					