








- SPECIFICATIONS
- 1、Current Rating: 5A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
 - 3、Temperatuer Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
 - 4、Contact Resistance: $20\text{m}\Omega$ Max
 - 5、Insulation Resistance: $1000\text{m}\Omega$ Min
 - 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
 - 7、Material: Housing Nylon66 UL94-V0(2)


Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
1	HC-MX3.0-2x1Y	---	3.90
2	HC-MX3.0-2x2Y	3.00	6.90
3	HC-MX3.0-2x3Y	6.00	9.90
4	HC-MX3.0-2x4Y	9.00	12.90
5	HC-MX3.0-2x5Y	12.00	15.90
6	HC-MX3.0-2x6Y	15.00	18.90
7	HC-MX3.0-2x7Y	18.00	21.90
8	HC-MX3.0-2x8Y	21.00	24.90
9	HC-MX3.0-2x9Y	24.00	27.90
10	HC-MX3.0-2x10Y	27.00	30.90
11	HC-MX3.0-2x11Y	30.00	33.90
12	HC-MX3.0-2x12Y	33.00	36.90

Ordering Information



			GENEERL TOLERANCE	制 图 DRAWING	05	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ± 0.30	批 准 APPROVAL					
1	初版发行		X.XX ± 0.20	比 例 SCALE		产品名称 TITLE	MX(3.0) 双排 孔座	版 本 REV.	A
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ± 0.10	投 影 Projection		产品料号 PART NO.	HC-MX3.0-2xNY	单 位 UNITS	mm
			Angle $\pm 3.0^{\circ}$			材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/2



			GENE RL TOL E RANCE	制 图 DRAWING	05	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK		产品名称 TITLE	MX (3.0) 双排 孔座 Pin 位图	版 本 REV.	A
			X.X ±0.30	批 准 APPROVAL		产品料号 PART NO.	HC-MX3.0-2xNY	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XX ±0.20	比 例 SCALE		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	2/2
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X.XXX ±0.10	投 影 Projection					
			Angle ±3.0°						