





SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 5A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: $-40^{\circ}\text{C} \sim +105^{\circ}\text{C}$
- 4、Contact Resistance: $20\text{m}\Omega$ Max
- 5、Insulation Resistance: $1000\text{m}\Omega$ Min
- 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP UL94-V0
PIN Brass Tin-plated



PCB LAYOUT

Circuit	Part NO.	Dimensions mm	
		A	B
1	HC-MX3.0-2x1ALT	—	6.60
2	HC-MX3.0-2x2ALT	3.00	9.60
3	HC-MX3.0-2x3ALT	6.00	12.60
4	HC-MX3.0-2x4ALT	9.00	15.60
5	HC-MX3.0-2x5ALT	12.00	18.60
6	HC-MX3.0-2x6ALT	15.00	21.60
7	HC-MX3.0-2x7ALT	18.00	24.60
8	HC-MX3.0-2x8ALT	21.00	27.60
9	HC-MX3.0-2x9ALT	24.00	30.60
10	HC-MX3.0-2x10ALT	27.00	33.60
11	HC-MX3.0-2x11ALT	30.00	36.60
12	HC-MX3.0-2x12ALT	33.00	39.60

Ordering Information

HC-MX3.0 - N*** - *

Pin Type Colour
N=孔座
ALT=立贴
DTP=贴片
默认=原色
*H=黄色
*L=蓝色
*W=白色
*Y=黄色
*R=绿色
*V=紫色
*O=棕色
*G=灰色

3	③	基座	LCP	1	UL94-V0
2	②	焊片	黄铜	2	镀锡
1	①	接触件	黄铜	N	镀锡
序号	图号	名称	材料	数量	附件

			GENEAL TOLERANCE		制 图	
			DIM	TOL	DRAWING	
			X.X	±0.30	审 核	
			X.XX	±0.20	CHECK	
			X.XXX	±0.10	批 准	
1	初版发行		Angle	±3.0°	APPROVAL	
序号	变更内容	日期			比 例	
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE			SCALE	
					投 影	
					Projection	

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD

产品名称 TITLE	MX(3.0) 双排 立贴	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-MX3.0-2xNALT	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1