






印制板开孔参考图

SPECIFICATION NOTES:

- 1.CONTACT RESISTANCE: 40mΩ MAX.
- 2.INSULATION RESISTANCE: 100mΩ MIN. AT500V DC.
- 3.DIELECTRIC STRENGTH: AC500V 0.2A
- 4.750V DC RMS AT 1mA 50 Hz / 60 Hz FOR 1MINUTE
- 5.STORAGE:-40°C TO +80°C
- 6.MATING/UNMATING FORCE: 3~25N.
- 7.MANUAL SOLDERING PARAMETERS:24H
- 8.DURABLEITY:10000 CYCLES

COLOUR(颜色):R 红 O 橙 Y 黄 M 绿
H 灰 K 黑 N 棕 E 青

5	铜套	1	H65	铜 锡	
4	垫片	1	PBT		
3	插针	1	H62	铜 锡	
2	胶座	1	PBT		
1	铁架	1	铁皮	铜 锡	
序号	部品名	数量	材 料	涂 镀	备 注

深圳市连欣科技有限公司

XD-RCA-103*(颜色)

图 样 标 记 版 本 状 态 比 例

共 页 第 页

标记处数 更改文号 签 字 日期

设计 校对 标准化 审定 图 纸