Process Capable | RoHS Compliant 2011/65/EU | Compliant Halogen Free

REV.	ECN NO OR DESCRIPTION	REVISED	DATE











规格:

1. 插入力:44.1N Max.
2. 拔出力:9.8N～39.2N
3. 耐久性:10000 CYCLES .AT100±50 CYCLES PER HOUR
4. 额定电流:0.5A Min
5. 额定电压:40V Max
6. 耐电压:500V AC Min(UNMATED) 300V AC Min(MATED)
7. 接触阻抗:
   端子Change from initial value:30mΩ Max.
   外壳Change from initial value:50mΩ Max.
8. 绝缘电阻:100MΩ Min(UNMATED) 10MΩ Min(MATED)
9. 所用材质须合符RoHS要求
10. 重点巡检管控尺寸标示"▲"符号
    CPK管控尺寸标示"▽"符号



SECTION A–A



RECOMMENDED PCB LAYOUT

项目	品名	材质	描述	备注
1	接触端子	C2680R-EH	接触区:高温可焊金(见料号说明) 焊接区:高温可焊锡 50U" MIN.	T=0.20
2	塑胶本体	LCP	UL94V-0	黑色
3	外壳	SPCC/C2680	高温可焊镍:80～200U"	T=0.50

UNLESS OTHERWISE SPECIFED TOLERANCES

DECIMALS: ANGLES:
X :±0.50 X :±2°
X.X :±0.25 X.X :±1°
X.XX :±0.15

东莞市汉博电子科技有限公司
DONGGUAN HANBO TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	HDMI A母 C款插板式鱼叉脚(直脚端子针长2.5mm)			
DWN	xiong	PART NO. HDMI-201D		
CHKD	lee	SCALE:1:1	UNIT: mm	
APVD	wang	SIZE: A4	SHEET:1OF 1	REV: A4
CUSTOMER COPY				